

## Kielicharka akumulatorowa VET-19Li



Średnice rur	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"; opcjonalnie: 6/8/9/10/12/15/16/18/19mm
Kształt kielicha	JIS B 8607
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Czas ładowania	około 30 minut
Zasilanie ładowarki	AC 100-240 V (50-60Hz)
Wymiary	256 x 101 x 100 mm
Czas wykonania kielicha	15 - 20 sekund
Ilość kielichów przy pełnym naładowaniu	90 (rura 3/8")

## Kielicharka akumulatorowa VET-19Li

Szybkość	120 obr/min
Opakowanie	walizka
Zasilanie	akumulator litowy 7,4 V; 2 Ah
Zastosowanie	rury miedziane miękkie

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

---

## Kielicharka akumulatorowa VET-19Li

---

Kielicharka akumulatorowa to zupełnie nowa jakość w tej dziedzinie narzędzi. Jakość i wygoda wcześniej niedostępne przy montażu i serwisie HVACR.

Ergonomiczna rączka.

Jeden przycisk.

Bezwysiłkowe i szybkie robienie kielichów.

Ogranicznik ułożenia rurki dla perfekcyjnego kształtu kielicha.

Lampka LED.